

公共安全

达拉那地区救护车队 使用 GETAC UX10-IP 全坚固式平板电脑为数千名瑞典公民提供快速、有效的医疗援助

/ 挑战 /

瑞典达拉那地区救护车队 (RDAS) 跨越约 28000 平方公里的不同地形，包括城镇、城市、森林和偏远的农村地区。救护车和工作人员需要随时准备在任何天气条件下被呼叫调度到任何地点，这意味着他们需要拥有在各种情况下都可以依赖的设备。

/ 解决方案 /

Getac UX10-IP 全坚固式平板电脑是满足达拉那地区需求的理想设备。其具有强大的功能和 10.1 英寸的大显示屏，可快速有效收集现场数据，而符合人体工学的全密封设计意味着该设备可以经常清洗和消毒，并且不用担心损坏设备。

/ 优点 /

现在，达拉那地区的 38 辆救护车均装备了 UX10-IP 平板电脑。每台设备都安装了专用的 ePCR 解决方案，可以轻松获取准确的患者数据，而 Getac 的可选延长五年的整机保修，使车上的工作人员在具有挑战性的紧急情况下能够安心使用。

/ 达拉那地区救护车队 /

“我们选择了具有坚固式设计和高度易用性的 Getac UX10-IP，并且结合了 Getac 广泛的保修和高效的服务案例管理，从而满足了我们全天候业务的高标准。”

ROBERT LIND, 达拉那地区 SCAS 系统经理兼 ICT 临床通信与遥测主管



Getac UX10-IP
全坚固式平板电脑

/ 挑战 /

达拉那是瑞典 21 个独立的医疗保健区之一。它拥有约 300000 人口，占地约 28000 平方公里，从面积上看是全国第四大地区。

达拉那的人口分布于不同的地形上，包括许多重要的城镇和城市，以及广阔的农村地区和森林。从繁忙城市区域的呼叫到偏远区域的事故，达拉那地区的救护车队需随时为各种意外事件做好准备。

这些准备工作的一个关键方面是为 38 辆救护车装备相应的技术和设备，从而让工作人员知道，无论下一个任务将他们带到哪里，他们都可以依靠这些技术和设备。应急响应工作往往极具挑战性，工作人员在艰难的条件下争分夺秒地工作，为患者提供所需的救生护理。

因此，他们需要能够承受工作实体属性的设备，并提供所需的强大性能和远程连接，以便快速访问患者记录，查看医疗指导，并决定所需的适当治疗方案。

/ 解决方案 /

多年来，达拉那地区的救护车队一直成功依赖 Getac RX10 坚固型平板电脑执行现场救援，所以在设备升级换代时，Getac 无疑成为首选。经过正式招标程序后，达拉那地区确定下一代

Getac UX10-IP（感染预防）全坚固式平板电脑是满足其需求的理想设备。

新一代 UX10-IP 专门设计用于满足达拉那等地区紧急医疗服务的独特需求。强大的功能和 10.1 英寸 LumiBond® 2.0 大显示屏便于收集和共享重要的患者信息，而全坚固式 MIL-STD-810H 认证设计意味着急救人员可以专注于手头的任务，而不必担心意外的碰撞和掉落。UX10-IP 还具有完全密封的按键，使频繁的清洁变得快速和简单，在前所未有的重要时刻支持有效的感染预防。

此外，达拉那地区选择了 Getac 的延长五年整机保修（以意外损坏为标准）。这意味着，在不太可能发生任何意外损坏或故障的情况下，这些设备将在短短几天内完全修复并归还，从而使达拉那地区的救护车继续在工作的道路上畅通无阻。

/ 优点 /

现在，达拉那地区的每辆救护车都配备了两台 Getac UX10-IP 全套平板电脑，以及该公司之前购买的一台 Getac F110 全坚固式工业平板。最终，Getac 为达拉那地区提供了一个全面、强大和高度可靠的 Getac 数据解决方案，无论救护人员所处的位置、天气条件或情况如何，都可以使用该解决方案成功完成急救工作。UX10-IP 的可编程按键使设备导航快

速高效，同时其具有轻量型的设计和紧凑的外形，节省了救护车内部的宝贵空间。

达拉那地区还在每辆救护车上配备了 Havis 车载安全底座，确保设备在车辆行驶过程中保持安全并充满电，同时还允许必要时快速拆卸并携带到现场。此外，每个平板电脑上都安装了专用的 ePCR 解决方案，使医护人员能够更快地做出响应，获得支持并实时访问患者记录。

“我们选择了具有坚固式设计和高度易用性的 Getac UX10-IP，并且结合了 Getac 广泛的保修和高效的服务案例管理，从而满足了我们全天候业务的高标准。”达拉那地区系统经理 Robert Lind 说道。

/ 达拉那地区救护车队简介 /

达拉那地区救护车队 (RDAS) 专为瑞典达拉那地区约 30 万人提供服务。在紧急情况下，救护车行程范围必须在救援呼叫发出后 30 分钟内覆盖 90% 的人群。

达拉那地区还为与该区等待救护车 (IVPA) 行动签署协议的各市提供急救人员医疗培训。

